

ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 ESI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W, Spridningskategori B4

Philips kompakta arenastrålkastare MVF404 är speciellt utvecklad för idrottsanläggningar där stora krav ställs på belysningen för åskådare och TV-sändningar där spelare tillåts utöva sin sport under optimala visuella förhållanden . ArenaVision är liten till formatet, endast 0,20 m2 vindyta. Med Philips enkelsocklade metallhalogenlampa MHN-SE 2000W och ny optik med mycket hög precision har ArenaVision 2 kW högre ljusprestanda än någonsin tidigare. Det är enkelt att montera och byta ljuskälla. Armaturen är utrustad med säkerhetsbrytare som gör strålkastaren strömlös när bakstycket öppnas. Det senaste tillskottet är en flimmerfri variant som är utvecklad för att fullständigt eliminera flimmereffekten, vilket garanterar perfekta bilder även vid filmning med super slow motion-kameror vid sportevenemang. Denna variant är utrustad med en speciell elektronisk tändare som fungerar i kombination med den elektroniska driftdonsenheten ECM330 (beställs separat).

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Antal driftdonsenheter	-
Driftdon	-
Produktfamiljskod	MVF404 [ARENAVISION]
Värdetrappa	Specifikation
CE-märkning	Ja
Garantitid	1 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	ENEC-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Standardvinkel för sidoingång	-
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5600 K
Färgåtergivningsindex	>90
Ljuskällans färg	956 dagsljus
Typ av optisk kåpa	Frontglas, downlighting-version
Armaturens ljusstråleförde lning	-

ArenaVision MVF404

Optiktyp utomhus	Spridningskategori B4

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	380–415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	2 000 W
Anslutning	Skruvkontakt
Kabel	-

Temperatur

Omgivningstemperatur	–30 till +35 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Aluminium
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	-
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Aluminium
Monteringsenhet	Justerbart montagefästet
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	-

Total höjd	535 mm
Effektiv projicerad yta	0,2 m²

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I


Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 ESI
Fullständigt produktnamn	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 ESI
Full EOC	871829159903600
Beställningsnummer	59903600
Materialnummer (12NC)	910505014518
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291599036
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718291599036

Måttskiss



ArenaVision MVF404

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 16 - data som kan komma att ändras