



CityCharm Cone

BDS491 GRN50-/740 II DM GRB GR 60

CityCharm Cone - LED GreenLine 5000 lm - Distribution medium - Spigot for diameter 60 mm

CityCharm Cone; konforlu aydınlatmanın, ambiyansın ve tasarımın önemli bir rol oynadığı kentsel alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Dikkat çekmeyen görünümü bu modeli zaman ötesi, zamana meydan okuyan bir armatüre dönüştürerek görsel konforun ve maksimum verimliliğin temel ölçüt olduğu konut alanları, parklar, yaya yolları ve bisiklet yolları için ideal hale getirmektedir. CityCharm sunduğu iki ikonik tasarım (Cone ve Cordoba) ve sağladığı çeşitli aksesuarlarla gece ve gündüz imzanızı taşıyan bir aydınlatma çözümü oluşturmanıza olanak tanır. CityCharm armatürleri, özel direk ve braket modellerini içeren eksiksiz bir kit olarak da sunulmaktadır.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Işık kaynağı sayısı	20 [20 pcs]	Işık regülasyonu	-
Lamba ailesi kodu	GRN50 [LED GreenLine 5000 lm]	Elektrik devresi koruması	-
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	Kablo	Cable 0.2 m without plug
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü	EB [Elektronik]	Kaplama	-
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR [Power supply unit regulating]	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Sürücü dahildir	Evet	Alev alma işareti	NO [-]
Dekoratif serpmeye ışık	Gray bowl	CE işareti	CE mark
Optik eleman	No [-]	ENEC işareti	ENEC mark
Optik kapak/lens türü	PC [Polycarbonate bowl/cover]	Garanti süresi	5 yıl
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	360°	Optic type outdoor	Distribution medium
Yerleşik kontrol	No [-]	Remarks	* Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
Kontrol arayüzü	-		

CityCharm Cone

Sabit ışık çıkışı	No
Yedek parça mevcut	Yes
MCB'deki ürün sayısı	32
Fotobiyolojik risk	Risk group 1
Ürün geri dönüştürülebilirliği	56%
RoHS işareti	RoHS mark
WEEE işareti	WEEE mark
LED engine type	LED
Product Family Code	BDS491 [CityCharm Cone]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkışı oranı	0,03
15 °C'de başlangıç ışık Akısı	5000 lm
25 °C'de başlangıç ışık Akısı	5000 lm
35 °C'de başlangıç ışık Akısı	5000 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	27 A
Ani akım süresi	15 ms
Sürücü akımı	610 mA
Güç Faktörü (Min)	0.8
Güç Faktörü (Nom)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Aluminum
Montaj cihazı	60 [Spigot for diameter 60 mm]
Optik kapak/lens şekli	Hemispherical

Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Tork	25
Toplam yükseklik	529 mm
Toplam çap	556 mm
Effective projected area	0,1155 m²
Renk	Gray

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10 [20 J vandal-resistant]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	3806 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	104 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥70
Başlangıç Renk Türü	(0.380, 0.370) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	37 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869692171500
Sipariş ürün adı	BDS491 GRN50-/740 II DM GRB GR 60
EAN/UPC - Ürün	8718696921715
Sipariş kodu	92171500
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910505017187
Net Ağırlık (Parça Başı)	12,000 kg

CityCharm Cone

Boyutlu çizim



CityCharm BDS490/491

