



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Bred lysstråle, Matt, IP65, IK08, TW3

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon		
Lampefamiliekode	LED40S [LED module, system flux 4000 lm]	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	
Driver inkludert	Ja	
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 3-fase	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold	mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]	
Lighting Technology	LED	
Verditrapp	Effekt	
CE-merke	CE-merke	
Garantiperiode	5 år	
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater	
ENEC-merke	ENEC-merke	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	

CoreLine Waterproof

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Teknisk belysning

Lysytelse	4 000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	133 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Bred lysstråle
Armaturlysstråle spredning	105°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	25

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	5,16 A
Innløpstillid	0,047 ms
Effektforbruk	30 W
Effektfaktor (brøk)	0.86
Tilkobling	Push-in-kontakt, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	36

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total lengde	1 215 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1215 mm
------------------------------	-------------------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	70

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200
Fullstendig produktnavn	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200
Full EOC	871869691687200
Lokal kodebeskrivelse	3375293
Bestillingskode	91687200
Materialenr. (12NC)	910505100047
Lokal bestillingskode	3375293
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696916872
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696916872

CoreLine Waterproof

Målskisse

