



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500

Coreline Waterproof G2 LSC - LED Module, system flux 6000 lm
- Alb neutru 840 - Power supply unit with DALI interface -
Emergency lighting 3 hours duration

Coreline Waterproof sus in e promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Produsele CoreLine Waterproof pot înlocui direct aparatele de iluminat tradi ionele cu lămpi fluorescente cuprinse între 18W și 58W. Prin designul sub ire și elegant, își păstrează în continuare arhitectura bine cunoscută și apreciată. Instalarea este rapidă și ușoară, totul datorită designului său eficient. CoreLine Waterproof oferă o distribu ie mai bună a luminii cu fascicul larg pentru o iluminare simplă și eficientă. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunica ii wireless integrate sunt de asemenea disponibile în această gamă, gata de a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

General Information			
Cod familie lămpi	LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]	Conectare	Conector push-in cu 4 pini
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Cablu	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Număr de unități de echipament	1 unit	Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Balast/unitate de alimentare/ transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Marcaj de inflamabilitate	D [For mounting on easily flammable surfaces]
Balast inclus	Da	Marcaj CE	CE mark
Tip de sistem optic	110 [Beam angle 110°]	Marcaj ENEC	ENEC mark
Capac optic/tip lentilă	MLO [Micro-lens optic]	Perioadă de garanție	5 ani
Lățime flux luminos corp de iluminat	105°	Observa ii	* -Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen
Iluminat de urgență	EL3 [Emergency lighting 3 hours duration]		
Interfață de comandă	DALI		

CoreLine Waterproof

	maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB	29
În conformitate cu UE RoHS	Da
Product Family Code	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Indice unificat de orbire CEN	25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curentul de pornire	20,9 A
Timp de pornire	0,192 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material placă echipament	O el
Material fixare	O el inoxidabil
Capac optic/finisaj lentilă	Mat
Lungime totală	1515 mm
Lățime totală	80 mm
Înălțime totală	76 mm
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	6000 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	118 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	>80
Cromatică inițială	(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare inițială	51 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 50000 h	5 %
Între inere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h	L75

Application Conditions

Interval temperatură ambientală	0 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel diminuare maximă	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Product Data

Cod complet produs	871869688314300
Nume comandă produs	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500
EAN/UPC - Produs	8718696883143
Cod de comandă	88314300
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	1
Material nr. (12NC)	910505100076
Greutate netă (bucată)	2,820 kg




CoreLine Waterproof

Cote




CoreLine Waterproof WT120C

Date fotometric



OFPC1_WT120CG2PSDELB3L15001xLED60S840



IFGU1_WT120CG2PSDELB3L15001xLED60S840

