TrueLine Recessed

RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5

TrueLine Recessed OC, LED module, system flux 1500 lm, Нейтральный белый 940, Источник питания с интерфейсом DALI, Нажимной разъем 5-полюсный, Белый (RAL 9003)

Архитекторам нужны световые решения, соответствующие интерьеру проектируемых зданий. Им требуется линейная система освещения с элегантным дизайном и очень высоким уровнем освещенности, обеспечивающим максимальную свободу при проектировании. Philips TrueLine — это универсальный линейный светильник для внутреннего офисного освещения, который обеспечивает превосходное качество освещения с возможностью будущей модернизации. Разработчикам спецификаций необходимы светильники, которые экономили бы энергию и в то же время создавали освещенность на уровне, соответствующем нормативам для офисов. Встраиваемый светильник TrueLine отвечает и тем, и другим наборам требований. Встраиваемые светильники TrueLine не только соответствуют строительному стандарту WELL Building Standard для освещения, но и имеют рейтинг UGR<lt/>19, отвечающий офисным нормам (OC). Также выпускаются модели TrueLine для поверхностного и подвесного монтажа. Все светильники этой линейки доступны в различных вариантах длины, формы, цвета и светоотдачи. Это обеспечивает максимальную гибкость при проектировании и неограниченные возможности. Светильники TrueLine также экологически устойчивы и ориентированы на будущее и обладают высокой эффективностью до 140 лм/Вт и возможностью модернизации для реализации беспроводного подключения и управления.

Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде.
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантируют безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу.

Данные о продукции

TrueLine Recessed

Общая информация	
Код лампового семейства	LED15S [LED module, system flux 1500 lm]
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
ПРА	-
Драйвер в комплекте	Да
Код семейства продуктов	RC530B [TrueLine Recessed OC]
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Параметры
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 500 лм
Насыщенный красный (R9)	>50
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	136 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Значение мерцания (PstLM)	1
Значение стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Ширина светового пучка источника света	- °
Цвет источника света	Нейтральный белый 940
Оптический тип	-
Тип оптической крышки	Чаша/крышка из полиметилметакрилата
Светораспределение светильника	80°
Универсальная оценка бликования CEN	16

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- В
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- В
Пусковой ток	19 A
Время пуска	0,28 ms
Энергопотребление	11 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 5-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	24

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый (RAL 9003)
Покрытие оптической крышки	Матовый
Общая длина	1 152 мм
Общая ширина	75 мм
Общая высота	136 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	136 x 75 x 1152 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Светобиологические опасности	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L90

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5

TrueLine Recessed

Полное название продукта	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5
Полный код продукта	871869996426900
Код заказа	910505100220
Материал № (12NC)	910505100220
Нумератор — количество на упаковку	1

EAN/UPC — продукт/короб	8718699964269
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718699964269

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.