



Zapuštěné svítidlo TrueLine

RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP

TrueLine Recessed OC - 1 pc - LED Module, system flux 3400 lm - 930 teplá bílá - Power supply unit with DALI interface - Pětipólový zasunovací konektor - Bílá, RAL 9003

Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá architektuře interiéru nemovitosti, na které pracují. Chtějí světelnou řadu s elegantním designem a vysokou úrovní osvětlení. Tvůrci osvětlení potřebují svítidla, která jim umožní šetřit energii a zároveň poskytovat správnou úroveň osvětlení v souladu s normami pro osvětlení kanceláří. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje obě skupiny požadavků. TrueLine je také k dispozici ve verzi pro závěsnou a přísazenou montáž.

Údaje o produktu

| General Information | | | |
|--|--|--|--|
| Počet světelných zdrojů | 1 [1 pc] | Divergence světelného paprsku svítidla | 100° |
| Kód řady zdroje | LED34S [LED Module, system flux 3400 lm] | Řídicí rozhraní | DALI |
| Barva světelného zdroje | 930 teplá bílá | Připojení | Pětipólový zasunovací konektor |
| Vyměnitelnost světelného zdroje | Ne | Kabel | - |
| Počet předřadниковých jednotek | 1 unit | Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída I |
| Předřadník | - | Test žhavým drátem | Teplota 650 °C, doba 5 s |
| Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSD [Power supply unit with DALI interface] | Značka hořlavosti | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
| Včetně předřadníku | Ano | Značka CE | CE mark |
| Typ optiky | No [-] | Značka ENEC | ENEC mark |
| Typ optického krytu / čoček | PM [PMMA koule/kryt] | Záruční lhůta | 5 let |
| | | Konstantní světelný výkon | No |
| | | Počet produktů v MCB | 24 |

Zapuštěné svítidlo TrueLine

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Product Family Code | RC530B [TrueLine Recessed OC] |
| Jednotné hodnocení oslnění CEN | 19 |

Light Technical

| | |
|-----------------------|-----|
| Nasyčená červená (R9) | >50 |
|-----------------------|-----|

Operating and Electrical

| | |
|-------------------|--------------|
| Vstupní napětí | 220 to 240 V |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Náběhový proud | 19 A |
| Doba náběhu | 0,28 ms |
| Účinnost (min.) | 0.9 |

Controls and Dimming

| | |
|---------------|-----|
| Regulovatelné | Ano |
|---------------|-----|

Mechanical and Housing

| | |
|--|---------------------------------------|
| Materiál pláště | Ocel |
| Materiál reflektoru | - |
| Materiál optiky | - |
| Materiál optického krytu / čoček | Polymethylmetakrylát (PMMA) |
| Materiál nosiče předřadníku | Ocel |
| Materiál uchycení | Ocel |
| Povrchová úprava optického krytu / čoček | Mléčná |
| Celková délka | 1197 mm |
| Celková šířka | 75 mm |
| Celková výška | 79 mm |
| Barva | Bílá, RAL 9003 |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 79 x 75 x 1197 mm (3.1 x 3 x 47.1 in) |

Approval and Application

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| IP kód | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů] |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK02 [0.2 J standard] |

Initial Performance (IEC Compliant)

| | |
|------------------------|---------|
| Počáteční světelný tok | 3400 lm |
|------------------------|---------|

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Tolerance světelného toku | +/-10% |
| Počáteční účinnost svítidla LED | 137 lm/W |
| Poč. korel. teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Poč. Index barevného podání | ≥90 |
| Původní chromatičnost | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Počáteční příkon | 23 W |
| Tolerance spotřeby energie | +/-10% |

Over Time Performance (IEC Compliant)


| | |
|---|-----|
| Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h | 5 % |
| Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h | L85 |

Application Conditions

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Rozsah okolní teploty | +10 až +40 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |
| Maximální úroveň stmívání | 1% |
| Vhodné pro náhodné spínání | Ne |

Product Data


| | |
|------------------------------|--|
| Úplný kód výrobku | 871869996429000 |
| Objednávací název produktu | RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC P15 IP |
| EAN/UPC – výrobek | 8718699964290 |
| Objednávací kód | 96429000 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 1 |
| Materiál č. (12NC) | 910505100223 |
| Celková hmotnost (kus) | 2,600 kg |



Varování a bezpečnost

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Rozměrové výkresy



TrueLine recessed RC515B, RC530B-RC534B

