

GreenSpace Accent Projector mini

ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI, 840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, Vit

GreenSpace Accent Projector mini är den minsta spotlighten i GreenSpace Accent-serien. Med en diameter på endast 80 mm och integrerat driftdon erbjuder den en ren och kompakt design som diskret kan integreras i butiksmiljön. Den höga prestandan och Philips Food LED-ljusinställningarna gör spotlighten perfekt för användning i livsmedelsbutiker och andra små butiker. Urvalet av spridningsvinklar och Philips Fashion LED-ljusinställningar skapar å andra sidan en hög ljuskvalitet för att framhäva kläder och mode, vilket gör denna spotlight lämplig för användning i många olika butiker.

Varning och Säkerhet

- Vid justeringar och/eller underhåll måste produkten vara avstängd och den måste svalna före eventuella åtgärder
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Produkten får bara vidröras med en isolerande handske
- Armaturen ska installeras och tas bort i enlighet med instruktionerna i monteringsanvisningen

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	-
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Produktfamiljskod	ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI]
Lighting Technology	LED

Värdetrappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

GreenSpace Accent Projector mini

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 900 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	129 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Antal ljuskällor	1
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstråleförde lning	-
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	18 A
Ingåendetid	250 ms
Effektförbrukning	31,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	181 mm
Total bredd	80 mm
Total höjd	250 mm
Total diameter	80 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	250 x 80 x 181 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.382, 0.380) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%


Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH
Fullständigt produktnamn	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH
Full EOC	871869996519800
Beställningsnummer	910505100333
Materialnummer (12NC)	910505100333
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699965198
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699965198

GreenSpace Accent Projector mini

Måttskiss



© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.