



GreenSpace Accent Projector mini

ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI, 840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, Svart

GreenSpace Accent Projector mini är den minsta spotlighten i GreenSpace Accent-serien. Med en diameter på endast 80 mm och integrerat driftdon erbjuder den en ren och kompakt design som diskret kan integreras i butiksmiljön. Den höga prestandan och Philips Food LED-ljusinställningarna gör spotlighten perfekt för användning i livsmedelsbutiker och andra små butiker. Urvalet av spridningsvinklar och Philips Fashion LED-ljusinställningar skapar å andra sidan en hög ljus kvalitet för att framhäva kläder och mode, vilket gör denna spotlight lämplig för användning i många olika butiker.

Varning och Säkerhet

- Vid justeringar och/eller underhåll måste produkten vara avstängd och den måste svalna före eventuella åtgärder
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Produkten får bara vidröras med en isolerande handske
- Armaturen ska installeras och tas bort i enlighet med instruktionerna i monteringsanvisningen

Produktdata

Allmän information		Lighting Technology	
Lampfamiljskod	-	Värdetrappa	Prestanda
Utbytbar ljuskälla	Nej	CE-märkning	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Garantitid	5 år
Driftdon ingår	Ja	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Produktfamiljskod	ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI]	ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s

GreenSpace Accent Projector mini

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Ljusteknik

Ljusflöde	3 900 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	129 lm/W
Färgåtergivningningsindex	≥80
Antal ljuskällor	1
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	-
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	18 A
Ingåendetid	250 ms
Effektförbrukning	31,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat

Fixation material	-
Armaturhusets färg	Svart
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	181 mm
Total bredd	80 mm
Total höjd	250 mm
Total diameter	80 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	250 x 80 x 181 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.382, 0.380) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK
Fullständigt produktnamn	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK
Full EOC	871869996527300
Beställningsnummer	910505100341
Materialnummer (12NC)	910505100341
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699965273
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699965273

GreenSpace Accent Projector mini

Måttskiss

