



Accesorios Maxos

9MX056 EC7 (10PCS)

ACC MAXOS

La pieza de unión flexible es un dispositivo versátil de conexión mecánica para líneas de luz Maxos TL-D y TL5 que permite aplicar ángulos variables entre dichas líneas (mínimo 45 grados). Su atractivo diseño hace que sea idónea para áreas de aplicación tales como tiendas, museos o colegios. Una pieza de unión flexible permite conectar hasta cuatro líneas de luz. La carcasa es de plástico blanco o gris con elementos de soporte interiores de acero. Si es necesario, la pieza admite el montaje de fotosensores, altavoces, etc., y viene premontada con un gancho regulable y cable de suspensión de acero de 1,25 m. Se requiere una pieza de unión especial (9MX056 CP-SD WH/SI) en cada tramo para conectar el carril al dispositivo articulable.

Datos del producto

Información general	
Color de accesorio	-
Código de gama de producto	9MX056 [ACC MAXOS]
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	9MX056 EC7 (10PCS)
Nombre completo del producto	9MX056 EC7 (10PCS)
Full EOC	403073203217400
Código de pedido	03217400
Código 12NC	910606293921
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	4030732032174
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	4030732032174