



# Condutas padrão Maxos TL-D

4MX056 582 7x2.5 WH

MAXOS TST8, Branco

As condutas servem duas funções: a primeira, proporciona uma calha de montagem em linha robusta onde se montam as unidades eléctricas; a segunda, proporciona uma caixa para os cabos eléctricos que alimentam as unidades. Todas as secções de condutas são feitas em aço galvanizado por imersão a quente, com acabamento a branco ou prata. Estão disponíveis em comprimentos de 1, 2 e 3 unidades eléctricas de 36 W e 58 W. Um cabo de fita plana (5 ou 7 fios) ou dois cabos de fita plana (2 x 5 ou 2 x 7 fios) são integrados na conduta e garantem (em conjunto com um interruptor de selecção de fase integrado e blocos de contacto) uma cablagem segura e correcta. O cabo de 7 fios é utilizado para integrar regulação de luz ou iluminação emergência para as unidades eléctricas equipadas com conjuntos de bateria de emergência. São necessárias ligações duplas (2 x 5 ou 2 x 7 fios) para proporcionar uma alimentação eléctrica totalmente independente às unidades eléctricas. As ligações duplas são em geral utilizadas para iluminação de emergência por baterias de emergência centrais ou comutação independente. Por isso, não são necessários blocos de contacto ou ligações suplementares.

## Dados do produto

| Informações gerais            |                                                      | Características mecânicas e compartimento |                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Código da família de produtos | 4MX056 [MAXOS TST8]                                  | Cor do compartimento                      | Branco                   |
| Marca de inflamabilidade      | Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis | Comprimento global                        | 3.060 mm                 |
| Marca ENEC                    | Marca ENEC                                           | Aprovação e aplicação                     |                          |
|                               |                                                      | Código de proteção de entrada             | IP20 [Proteção de dedos] |

Conduatas padrão Maxos TL-D

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Classe de proteção IEC       | Classe de segurança I |
| <b>Dados do produto</b>      |                       |
| Nome de produto da encomenda | 4MX056 582 7x2.5 WH   |
| Nome do produto completo     | 4MX056 582 7x2.5 WH   |
| Código do produto completo   | 403073255120099       |
| Código de encomenda          | 55120099              |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| N.º material (12NC)                       | 910610027226  |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1             |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 4030732551200 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 2             |
| EAN/UPC – Caso                            | 4030732105052 |

Desenho dimensional

