

PHILIPS

Lighting



Maxos TL-D standart kanal

4MX056 582 7x2.5 WH

MAXOS TST8, Beyaz

Işık hattı iki işlevi yerine getirir: birincisi, elektrik ünitelerinin sabitlenmesi için sağlam bir sıralı montaj rayı sağlar ve ikincisi, ünitelere güç sağlayan elektrik kabloları için bir muhafaza sağlar. Tüm ışık hattı bölümleri, beyaz veya gümüş kaplamalı sıcak daldırma galvanize çelikten yapılmıştır ve 36 ve 58 W elektrik ünitesi, 1, 2 ve 3 uzunluklarında mevcuttur. Işık hattına bir düz şeritli kablo (5 veya 7 tel) veya iki düz şeritli kablo (2 x 5 veya 2 x 7 tel) entegre edilmiştir ve (entegre faz seçim anahtarı ve temas bloklarıyla birlikte) güvenli ve doğru kablolamayı garanti eder. 7 telli kablo, acil durum pil paketleriyle donatılmış elektrik ünitelerine ışık regülasyonu veya acil durum aydınlatması entegre etmek için kullanılır. Elektrik ünitelerine tamamen ayrı bir şebeke beslemesi sağlamak için çift kablolama (2 x 5 veya 2 x 7 tel) gereklidir. Çift kablolama, çoğunlukla merkezi acil durum pilleri veya ayrı anahtar ile acil durum aydınlatması için kullanılır. Bu nedenle, ekstra temas bloğu veya kablolama gerekmez.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Ürün ailesi kodu	4MX056 [MAXOS TST8]
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Beyaz
Toplam uzunluk	3.060 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	4MX056 582 7x2.5 WH
Tam ürün adı	4MX056 582 7x2.5 WH
Tam ürün kodu	403073255120099
Sipariş kodu	55120099

Maxos TL-D standart kanal

Malzeme No. (12NC)	910610027226
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	4030732551200
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2

EAN/UPC - Kutu	4030732105052
----------------	---------------

Boyutlu çizim

