



# Maxos TL-D Carriles IP64

## 9MX056 CP BK

### Pieza de unión

Los carriles IP64 están fabricados de acero galvanizado y lacados en blanco. Se suministran en longitudes para 1, 2 ó 3 unidades eléctricas de 36 W y 58 W. Se utilizan juntas especiales entre los carriles y tapas finales estancas (pedir por separado). El carril incorpora un cable plano (5 ó 7 hilos) para garantizar, en combinación con el selector de fase y las regletas de conexiones integradas, un cableado seguro y fiable. El cable de 7 hilos se utiliza para incorporar un sistema de regulación o alumbrado de emergencia mediante unidades eléctricas equipadas con baterías. De ahí que no sea preciso instalar clemas ni cables adicionales. En las líneas de luz suspendidas, los carriles se enlazan mediante un conector eléctrico integrado para la conexión eléctrica y una robusta pieza de unión externa (accesorio) para la conexión mecánica. Las líneas de luz adosadas utilizan el mismo conector eléctrico para la conexión eléctrica y una pieza de unión interna (accesorio) para la conexión mecánica. En la parte superior del carril, una tapa fácilmente desprendible permite la entrada de cable por el lugar deseado. El carril IP64 puede equiparse con unidades eléctricas IP64 específicas y con diferentes reflectores. La gran estabilidad de los carriles y las piezas de unión permite crear intervalos de suspensión de 3,4 a 4,8 m.

### Datos del producto

Información general			
Clase de protección IEC	-	Color de accesorio	BK
Accesorios para suspensión	CP [ Pieza de unión]	Accesorios de iluminación de emergencia	No [-]
Accesorios mecánicos	No [-]	Product Family Code	9MX056 [ ACC MAXOS]
Configuración de embalaje	No [-]		

# Maxos TL-D Carriles IP64

## Datos técnicos de la luz

Optical cover/lens type accessory	No [-]
-----------------------------------	--------

## Operativos y eléctricos

Accesorios eléctricos	No [-]
-----------------------	--------

Circuito	No [-]
----------	--------

## Mecánicos y de carcasa

Longitud	- mm
----------	------

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
--	---

## Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	-
---------------------------------	---

## Datos de producto

Código de producto completo	403073225201500
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	9MX056 CP BK
-------------------------------	--------------

EAN/UPC - Producto	4030732252015
--------------------	---------------

Código de pedido	25201500
------------------	----------

Cantidad por paquete	1
----------------------	---

Numerador - Paquetes por caja exterior	1
--	---

N.º de material (12NC)	910629113526
------------------------	--------------

Peso neto (pieza)	0,594 kg
-------------------	----------

