



Maxos LED Performer

4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800

Maxos LED Performer - LED module, system flux 9000 lm - 830
Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä -
Epäsymmetrinen peili, akselikulma 30° - Valkoinen

Maxos LED Performer on erittäin joustava ratkaisu, jolla on erinomainen valonjako ja alhainen energiankulutus. Maxos LED Performer tuottaa korkealaatuista valoa, joka parantaa turvallisuutta ja tehostaa tuottavuutta esimerkiksi teollisuusympäristössä. Valaisin sopii myös myymälöihin korostamaan tuotteita ja lisäämään niiden houkuttelevuutta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]		D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
Lamppuperheen koodi	LED90S [LED module, system flux 9000 lm]	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]	MCB-tuotteiden määrä	18
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Optiikan tyyppi	A30 [Epäsymmetrinen peili, akselikulma 30°]	Product Family Code	4MX900 [Maxos LED Performer]
Valaisimen valokeilan hajautus	30°		
Turvavalaistus	No [-]		
Ohjaukayhteyttäminen	DALI		
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen		
Kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s		

Maxos LED Performer

Häikäisyindeksi CEN	Not applicable
---------------------	----------------

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	0-16 V DC DALI
Kytkevävirtasysäys	4,5 A
Syttymisaika	0,065 ms
Tehokerroin (min.)	0,9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Reititysjärjestelmä	No [-]
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	1800 mm
Kokonaisleveys	87 mm
Kokonaiskorkeus	82 mm
Väri	Valkoinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	9000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%

LED-valaisimen tehokkuus alussa	127 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Ottoteho alussa	71 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80



Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei saatavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	403073266704899
Tilaustuotteen nimi	4MX900 LED90S/830 PSD A30 WH L1800
EAN/UPC - tuote	4030732667048
Tilauskoodi	66704899
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	2
Materiaalinumero (12NC)	910629147826
Nettopaino (kappale)	2,900 kg

Mittapiirros



Maxos LED Performer 4MX900-933

Maxos LED Performer 4MX900-933

Maxos LED Performer

