



Maxos TL5, vakiokisko

4MX656 491 7x1.5 SI

MAXOS TST5, Hopea

Valaisinkiskolla on kaksi tehtävää: ensiksikin se toimii tukevana jonoasennuskiskona, johon sähköyksiköt kiinnitetään, ja toiseksi se toimii kotelona kaapeleille, jotka syöttävät yksiköille virran. Kaikki kiskoelementit on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, ja niissä on valkoinen tai hopeanvärinen pinnoitus. Elementtejä on saatavissa 1, 2 ja 3 TL5-sähköyksikön pituisina, 49 W (35 W/80 W) ja 54 W (28 W). Kiskoon on integroitu nauhakaapeli (5 tai 7 johdinta) tai kaksi nauhakaapelia (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta), jotka integroidun vaiheenvaihtokytkimen ja liitäntäkappaleiden kanssa takaavat asianmukaisen, turvallisen johdotuksen. 7-johdimista kaapelia käytetään integroituun valaistuksen säätöön tai turvavalaistukseen, jos järjestelmässä on akkuvarmistettuja sähköyksiköitä. Kaksoisjohdotusta (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta) tarvitaan, jotta sähköyksiköille saadaan täysin erillinen virransyöttöjärjestelmä. Kaksoisjohdotusta käytetään yleensä järjestelmissä, joissa on keskusakuilla tai erillisellä kytkennällä toteutettu turvavalaistus. Ylimääräisiä liitäntäkappaleita tai johdotuksia ei siten tarvita. Ripustettavissa valaisinjonoissa kiskoelementtien sähköinen kytkentä tehdään integroidulla liittimellä ja mekaaninen kytkentä tukevalla ulkoisella yhdysosalla (lisätarvike). Pinta-asennettavissa valaisinjonoissa käytetään samaa integroitua sähköliittintä ja sisäistä yhdysosaa (lisätarvike). Kiskoelementin yläosassa on erityiset murtoaihiot, jotka voidaan tarvittaessa avata kaapelin läpivientä varten. Kiskojärjestelmään on saatavissa täydellinen valikoima keskenään vaihtokelpoisia osia, jotka takaavat optimaalisen muunneltavuuden. Kiskoelementtien ja yhdysosien tukeva rakenne mahdollistaa 3,4–5 metrin ripustusväliä. Maxos TL-D -kiskojärjestelmän perusmallisia lisätarvikkeita voidaan käyttää myös TL5-kiskojärjestelmässä.

Tuotetiedot

Maxos TL5, vakiokisko

Yleistä tietoa

Tuoteperheen koodi	4MX656 [MAXOS TST5]
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Hopea
Kokonaispituus	1 479 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	4MX656 491 7x1.5 SI
Koko tuotenimi	4MX656 491 7x1.5 SI
Full EOC	403073258397399
Tilauskoodi	58397399
Tuotekoodi (12NC)	910635126126
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	4030732583973
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	2
EAN/UPC – laatikko	4030732198726

Mittapiirros

