



Maxos, lisätarvikkeet

9MX056 CP SI

Liitoscappale

Nivelyksikkö on liikkuva mekaaninen liitoscappale, jolla Maxos TL-D- ja TL5-valojonot voidaan yhdistää erilaisissa kulmissa. Kulman tulee olla vähintään 45 asteen suuruinen. Tyylikkään muotoilunsa ansiosta nivelyksikkö sopii käytettäväksi esimerkiksi myymälöissä, kouluissa ja museoissa. Yhdellä yksiköllä voidaan yhdistää neljä valojonoa. Runko on valkoiseksi tai hopeanväriiseksi pinnoitettua muovia, ja kantavat sisäelementit ovat terästä. Nivelyksikköön voidaan tarvittaessa yhdistää valaistuksenohjauksen antureita, kaiuttimia ym. Yksikkö toimitetaan esiasennettuna säädettävän pikaripustimen kanssa, jossa on 1,25 m teräksinen ripustusvaijeri. Jokaista kiskoelementtiä kohden tarvitaan erityinen yhdysosa (9MX056 CP-SD WH/SI), jolla kisko kytketään nivelyksikköön. Virran läpisyötössä tarvittavat sähkökomponentit on tilattava erikseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	-
Ripustustarvikkeet	CP [Liitoscappale]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Pakkauksen sisältö	No [-]
Lisävarusteen väri	Hopea
Turvavalaistusvarusteet	No [-]
Product Family Code	9MX056 [ACC MAXOS]
Valon tekniset tiedot	
Optical cover/lens type accessory	No [-]
Käyttö ja sähkö tiedot	
Sähkötarvikkeet	No [-]

Piiri	No [-]
Mekaaniset tiedot ja runko	
Pituus	- mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	-
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	403073210808400
Tilaustuotteen nimi	9MX056 CP SI
EAN/UPC – tuote	4030732108084

Maxos, lisätarvikkeet

Tilaukoodi	10808400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910681003326

Nettopaino (kappale)	0,584 kg
----------------------	----------

