



Maxos, lisätarvikkeet

9MX056 BC49 WH

Peitesuoja 49 W-lampulle

Nivelyksikkö on liikkuva mekaaninen liitoskappale, jolla Maxos TL-D- ja TL5-valojonot voidaan yhdistää erilaisissa kulmissa. Kulman tulee olla vähintään 45 asteen suuruinen. Tyylikkään muotoilunsa ansiosta nivelyksikkö sopii käytettäväksi esimerkiksi myymälöissä, kouluissa ja museoissa. Yhdellä yksiköllä voidaan yhdistää neljä valojonoa. Runko on valkoiseksi tai hopeanväriiseksi pinnoitettua muovia, ja kantavat sisäelementit ovat terästä. Nivelyksikköön voidaan tarvittaessa yhdistää valaistuksenohjauksen antureita, kaiuttimia ym. Yksikkö toimitetaan esiasennettuna säädettävän pikaripustimen kanssa, jossa on 1,25 m teräksinen ripustusvaijeri. Jokaista kiskoelementtiä kohden tarvitaan erityinen yhdysosa (9MX056 CP-SD WH/SI), jolla kisko kytketään nivelyksikköön. Virran läpisyötössä tarvittavat sähkökomponentit on tilattava erikseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	-
Ripustustarvikkeet	No [-]
Mekaaniset lisävarusteet	BC49 [Peitesuoja 49 W-lampulle]
Pakkauksen sisältö	No [-]
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Turvavalaistusvarusteet	No [-]
Product Family Code	9MX056 [ACC MAXOS]
Valon tekniset tiedot	
Optical cover/lens type accessory	No [-]
Käyttö ja sähkötiedot	
Sähkötarvikkeet	No [-]

Piiri	No [-]
Mekaaniset tiedot ja runko	
Pituus	- mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	-
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	403073260157899
Tilaustuotteen nimi	9MX056 BC49 WH
EAN/UPC – tuote	4030732601578

Maxos, lisätarvikkeet

Tilaukoodi	60157899	Nettopaino (kappale)	0,260 kg
Osoittaja – määrä/pakkaus	1		
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	5		
Materiaalinumero (12NC)	910683001626		

