




EFix, pinta- asennettava TCS260

ZCS260 SME-3-WH

EFix, pinta-asennettava TCS260, Accessory

EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. HF-liitäntälaite yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan (TCS260) että ripustettavan (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja valokeilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Uppoasennettava EFix-valaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketiläkäyttöön tarkoitettujen yleisvalaisinten tuoteperhettä.

Rajoitukset ja turvallisuus

•

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Tuoteperheen koodi	ZCS260 [EFix accessories]
Arvoasteikko	Tehokas

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	ZCS260 SME-3-WH
Koko tuotenimi	ZCS260 SME-3-WH
Full EOC	872790061110600
Paikallisen koodin kuvaus	4259193

EFix, pinta-asennettava TCS260

Tilauskoodi	61110600
Tuotekoodi (12NC)	910925225011
Paikallinen koodi	4259193
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900611106

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8727900611106

