




Efix TCS260, монтируемый на поверхность

ZCS260 SME-3-WH

Suspension set with electrical cable 3-pole

Модельный ряд светильников EFix TL5 обладает целым набором инновационных решений, которые позволяют существенно экономить электроэнергию. Оптика, доступная для этого светильника, соответствует последним Европейским нормам EN-12464, гарантируя непревзойденное качество и комфорт освещения. Лампы Philips MASTER TL5, используемые в сочетании с электронным ВЧ ПРА, позволяют снизить энергопотребление. Для достижения еще большей экономии применяется встраиваемый в светильник контроллер уровня естественной освещенности – Luxsense. Практичный дизайн светильников EFix объединяет монтируемую на поверхность (TCS260) и подвесную (TPS262) версии в одном универсальном корпусе. Благодаря возможности удаления легко снимаемой верхней крышки, можно получить прямое или прямое / отраженное светораспределение. EFix поставляется с лампами в комплекте и требует минимум времени для установки. Встраиваемая модель EFix TBS260 дополняет линейку светильников Philips EFix для общего освещения в офисах и магазинах.

Данные о продукции

Общая информация	
Аксессуары для подвески	SME-3 [Suspension set with electrical cable 3-pole]
Цвет аксессуара	White
Код семейства	ZCS260 [EFix accessories]

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Электрические аксессуары	No [-]
Механические компоненты и корпус	
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790061110600
Название продукта для заказа	ZCS260 SME-3-WH
EAN/UPC — продукт	8727900611106
Код заказа	910925225011
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб 1	
Материал № (12NC)	910925225011
Вес нетто (шт.)	0,320 kg

