



EFix, pinta- asennettava TCS260

ZCS260 SME-5-SI

Ripustussarja sisältää liitosjohdon, 5-napainen

EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. HF-liitäntälaitte yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan (TCS260) että ripustettavan (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja valokeilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Vuonna 2007 esitelty uppoasennettava EFix-valaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketiläkäyttöön tarkoitettujen yleisvalaisinten tuoteperhettä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Ripustustarvikkeet	SME-5 [Ripustussarja sisältää liitosjohdon, 5-napainen]
Lisävarusteen väri	Hopea
Product Family Code	ZCS260 [EFix accessories]

Käyttö ja sähkö tiedot

Sähkötarvikkeet	No [-]
-----------------	--------

Mekaaniset tiedot ja runko

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
-----------------------------------	---

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	872790061405300
-----------------	-----------------

EFix, pinta-asennettava TCS260

Tilaustuotteen nimi	ZCS260 SME-5-SI
EAN/UPC – tuote	8727900614053
Tilaukoodi	61405300
Sähkönumero	4259194
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1

Materiaalinumero (12NC)	910925225511
Nettopaino (kappale)	0,410 kg

