



EFix, pinta-asennettava TCS260

ZCS260 SME-TPM-3

EFix, pinta-asennettava TCS260, Accessory

EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. HF-liitäntälaite yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan (TCS260) että ripustettavan (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja valokeilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Uppoasennettava EFix-valaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketiläkäyttöön tarkoitettujen yleisvalaisinten tuoteperhettä.

Rajoitukset ja turvallisuus

•

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tuoteperheen koodi	ZCS260 [EFix accessories]
Arvoasteikko	Tehokas

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	ZCS260 SME-TPM-3
Koko tuotenimi	ZCS260 SME-TPM-3
Full EOC	872790061762700
Paikallisen koodin kuvaus	4259196

EFix, pinta-asennettava TCS260

Tilauskoodi	61762700
Tuotekoodi (12NC)	910925227511
Paikallinen koodi	4259196
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900617627

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8727900617627

