



EFix montáž na povrch TCS260

GCS260 228 D6

EFix Surface mounted optics, 2, 28 W

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Kód produktové řady	GCS260 [EFix Surface mounted optics]	Spotřeba energie	28 W
Vrstva	Výkon		
Světelně technické		Označení a balení	
Počet světelných zdrojů	2	Objednací název produktu	GCS260 228 D6
		Celý název výrobku	GCS260 228 D6
		Full EOC	872790062519600
		Objednací kód	62519600
		Číslo materiálu (12NC)	910925230611

EFix montáž na povrch TCS260

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900625196
Číslování SAP – balení v krabici	1

Pouzdro – EAN/UPC	8727900625196
-------------------	---------------

