



EFix cu montare aparentă TCS260

GCS260 228 D6

EFix Surface mounted optics, 2, 28 W

Gama de aparate de iluminat EFix TL5 reprezintă o soluție de iluminat performantă, cu preț accesibil, care permite realizarea unor economii semnificative de energie atunci când instalațiile vechi sunt înlocuite cu tehnologii Philips de ultimă oră. Performanțele optice ale acestei game respectă cele mai recente norme pentru iluminat în spații de birouri EN-12464, asigurând o calitate superioară a iluminatului, indiferent de aplicație. Utilizate împreună cu aparatajul de înaltă frecvență, lămpile Philips MASTER TL5 permit realizarea unor economii de energie semnificative. Aceste economii pot fi realizate în continuare prin utilizarea unui senzor pentru lumina diurnă Luxsense, integrat în aparatul de iluminat. Designul practic al gamei EFix combină aparatele pentru montaj aparent(TCS260) cu cele suspendate(TPS262). Datorită capacului demontabil, intensitatea fluxului luminos poate fi ușor ajustată, pentru a se obține iluminat direct sau direct/indirect. EFix este dotat cu surse de iluminat și este pregătit pentru instalare, reducându-se astfel timpul dedicat instalării. Aparatele EFix încastrate completează gama de aparate de iluminat Philips pentru aplicații generale în birouri și magazine.

Catalog de date

Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Cod familie de produse	GCS260 [EFix Surface mounted optics]	Consum de curent	28 W
Tier	Performanță		
Date tehnice lumină		Date despre produs	
Număr de surse de lumină	2	Nume comandă produs	GCS260 228 D6
		Numele complet al produsului	GCS260 228 D6
		Full EOC	872790062519600

EFix cu montare aparentă TCS260

Cod de comandă	62519600
Număr material (12NC)	910925230611
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900625196

Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8727900625196

