



# EFix, pinta- asennettava TCS260

## ZCS260 CP MEP WH

Liitospalkki valaisimelle, jossa metalliset päätykappaleet

EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. HF-liitäntälaitte yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan (TCS260) että ripustettavan (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja valoikeilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Vuonna 2007 esitelty uppoasennettava EFix-valaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketiläkäyttöön tarkoitettujen yleisvalaisinten tuoteperhettä.

### Tuotetiedot

#### Yleistä tietoa

Ripustustarvikkeet	CP-MEP [ Liitospalkki valaisimelle, jossa metalliset päätykappaleet]
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Product Family Code	ZCS260 [ EFix accessories]

#### Käyttö ja sähkö tiedot

Sähkötarvikkeet	No [-]
-----------------	--------

#### Mekaaniset tiedot ja runko

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
-----------------------------------	---

#### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	872790063706900
-----------------	-----------------

## EFix, pinta-asennettava TCS260

Tilaustuotteen nimi	ZCS260 CP MEP WH
EAN/UPC – tuote	8727900637069
Tilauskoodi	63706900
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1

Materiaalinumero (12NC)	910925237112
Nettopaino (kappale)	0,180 kg

