

# Dispositivos de control GearUnits de alta potencia

## ECP330 MHN-SA2000W 380-430V

GearUnits, MASTER MHN-SA, 2000 W, 380 a 430 V

Philips es una de las pocas empresas que ofrece soluciones integrales de sistemas de proyectores con todos los elementos necesarios: proyector, fuente de lámpara y unidad de control. Nuestros innovadores dispositivos de control GearUnits de alta potencia están diseñados para satisfacer la necesidad de nuestros clientes de una solución de control compacta que se presente totalmente lista para instalar. Las unidades de control de alta potencia precableadas están pensadas para su uso en combinación con proyectores compatibles con lámparas de descarga de alta intensidad (HID) de alto vataje y que no pueden contener componentes eléctricos debido a limitaciones de espacio o temperaturas altas. El dispositivo de control contiene todos los componentes eléctricos (balastro, arrancadores, condensadores), cables y bloques de terminales necesarios para asegurar el encendido inicial de la lámpara y el funcionamiento correcto de la lámpara en corriente estabilizada. Los dispositivos de control GearUnits de alta potencia electromagnéticos están disponibles en las versiones IP20 (ECB330) e IP65 (ECP330). Dentro de la familia GearUnits, también se incluye una versión con balastro electrónico sin parpadeo (ECM330) disponible en IP20, que es compatible con los proyectores ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W y MVF404 MHN-SE HO 2000 W. La familia de proyectores ArenaVision está diseñada especialmente para transmisiones de televisión desde instalaciones deportivas de interior y exterior. Los dispositivos de control GearUnits con balastro electrónico eliminan por completo el efecto de parpadeo, por lo que garantizan imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento superlento.

### Datos del producto

# Dispositivos de control GearUnits de alta potencia

| Información general | |
|---|---|
| **Código de la línea de lámparas** | MHN-SA [MASTER MHN-SA] |
| **Cantidad de unidades de equipos** | 1 unidad |
| **Equipo** | EB [Electrónico] |
| **Código de la línea de productos** | ECB330 [GearUnits] |
| **Nivel** | Rendimiento |
| **Marca CE** | Sí |
| **Marca de inflamabilidad** | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| **Marca ENEC** | Marca ENEC |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|---|
| **Voltaje de entrada** | 380 a 430 V |
| **Frecuencia de línea** | 50 to 60 Hz |
| **Consumo de energía** | 2.000 W |
| **Conexión** | Bloque de conexión con tornillos de 3 polos |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -30 a +55 °C |

| Controles y atenuación | |
|---|---|
| **Regulable** | No |

| Mecánica y carcasa | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Aluminio |
| **Color de la carcasa** | Plateado |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Código de protección de ingreso** | IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| **Código de protección de impacto mec.** | IK10 [20 J resistente al vandalismo] |
| **Índice de eficiencia energética** | A2 |

| Información del producto | |
|---|---|
| **Nombre del producto del pedido** | ECP330 MHN-SA2000W 380-430V |
| **Nombre del producto completo** | ECP330 MHN-SA2000W 380-430V |
| **Full EOC** | 871829106883900 |
| **Código del pedido** | 910925258312 |
| **N.° de material (12NC)** | 910925258312 |
| **Numerador SAP: cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC: producto/caja** | 8718291068839 |
| **Numerador: paquetes por caja externa** | 1 |
| **EAN/UPC - Caja** | 8718291068839 |

## Plano de dimensiones







© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.