



# Pacific Performer

## WT360C 2xTL5-49W/840 HFP C

Pacific Performer, 2, TL5, 49 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Odbłyśnik wyskopolerowany

Klienci chcący ograniczyć zużycie energii, a przy tym dołączyć do grona przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności kwestie ochrony środowiska powinni zainteresować się modelem Pacific Performer WT360C. Ta wodoodporna oprawa wyróżnia się świeżym, nowoczesnym wyglądem. Łączy w sobie bardzo energooszczędną technologię lamp T5 z nowym systemem odbłyśników oferującym doskonałe możliwości kontrolowania kąta rozsyłu światła. Elastyczne zaczepy do montażu na suficie i sprytny system zaślepek zapewniają łatwy i szybki montaż. Z kolei wymienny moduł oświetleniowy oznacza, iż w przyszłości będzie można dokonać modernizacji do źródeł LED bez konieczności wymiany całej oprawy.

### Dane produktu


|                                    |                                                            |                                              |                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Informacje ogólne</b>           |                                                            | <b>Typ optyki</b>                            |                                                              |
| Kod rodziny lamp                   | TL5 [TL5]                                                  | Odbłyśnik wyskopolerowany                    |                                                              |
| Osprzęt                            | HFP [HF Performer]                                         | <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                                                              |
| Rodzina produktów                  | WT360C [Pacific Performer]                                 | Zużycie energii                              | 49 W                                                         |
| Znak CE                            | Tak                                                        | Połączenie                                   | -                                                            |
| Oznaczenie palności                | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | <b>Mechanika i korpus</b>                    |                                                              |
| Oznaczenie ENEC                    | Znak ENEC                                                  | Odległość od punktu zaczepienia (Nom)        | 1 200 mm                                                     |
| Test rozżarzonym drutem            | Temperatura 850°C, czas 5 s                                | Całkowita długość                            | 1 621 mm                                                     |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b> |                                                            | <b>Certyfikaty i zastosowania</b>            |                                                              |
| Liczba źródeł światła              | 2                                                          | Kod stopnia ochrony                          | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Barwa źródła światła               | 840 neutralna biel                                         |                                              |                                                              |

Pacific Performer

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK08 [5 J ochrona przed wandalami] |
| Klasa ochrony IEC                   | Klasa bezpieczeństwa I             |
| Warunki dotyczące zastosowań        |                                    |
| Nadaje się do losowego przełączania | Nie dotyczy                        |
| Dane techniczne produktu            |                                    |
| Nazwa produktu na zamówieniu        | WT360C 2xTL5-49W/840 HFP C         |
| Pełna nazwa produktu                | WT360C 2xTL5-49W/840 HFP C         |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Full EOC                        | 871829103089800 |
| Kod zamówienia                  | 03089800        |
| Materiał Nr (12NC)              | 910925308912    |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718291030898   |
| Numerator - Packs per outer box | 1               |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718291030898   |

Rysunki techniczne



| Product                    | A        | B        | B        | B        | C        |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| WT360C 2xTL5-49W/840 HFP C | 1 600 mm | 1 150 mm | 1 200 mm | 1 250 mm | 1 621 mm |

