



Pacific LED WT460C

WT460C LED23S/840 PSD WB L1300

Pacific LED, LED Module, system flux 2300 lm, 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Široký paprsek

Chcete-li uspořit energii a současně rozvíjet ekologický image, potom je osvětlení LED pro vás to pravé. Robustní svítidlo umožňuje náhradu zářivkových svítidel 2 x 58W kus za kus. Výběr optik umožňuje použití pro osvětlení chladicích boxů, garáží (nízké výšky) nebo skladů (vysoké stropy), díky absenci skla je vhodné do potravinářských provozů. Pro agresivní prostředí je k dispozici verze s ochrannou vrstvou. Pro maximalizaci energetické úspory lze regulovat svítidlo signálem DALI nebo integrovaným bezdrátovým řízením (GreenParking). Dlouhý život 70 000h odpovídá aplikacím, jednoduchá montáž a chytré koncovky s výběrem zapojení jsou další výhodou těchto svítidel.

Údaje o produktu


Obecné informace		Značka CE	
Kód řady svítidel	LED23S [LED Module, system flux 2300 lm]	Značka CE	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano	Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Včetně předřadníku	Ano	Značka ENEC	Značka ENEC
Průchozí drátování	-	Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	Světelně technické	
Kód produktové řady	WT460C [Pacific LED]	Světelný tok	2 300 lm
Lighting Technology	LED	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	137 lm/W
		Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
		Typ optiky	Široký paprsek
		Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable

Pacific LED WT460C

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	16,8 W
Připojení	-
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj s rozhraním DALI
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Podmínky použití	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	1%
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Označení a balení	
Objednávací název produktu	WT460C LED23S/840 PSD WB L1300
Celý název výrobku	WT460C LED23S/840 PSD WB L1300
Full EOC	871829188228200
Objednávací kód	88228200
Číslo materiálu (12NC)	910925335617
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291882282
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291882282

Rozměrové výkresy



Product	A	B	B	B	C
WT460C LED23S/840 PSD WB L1300	1300 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1321 mm

Pacific LED WT460C

