



Pacific LED WT460C

WT460C LED64S/840 PSU O L1600

Pacific LED, LED module, system flux 6400 lm, 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Opálové provedení

Chcete-li uspořit energii a současně rozvíjet ekologický image, potom je osvětlení LED pro vás to pravé. Robustní svítidlo umožňuje náhradu zářivkových svítidel 2 x 58W kus za kus. Výběr optik umožňuje použití pro osvětlení chladicích boxů, garáží (nízké výšky) nebo skladů (vysoké stropy), díky absenci skla je vhodné do potravinářských provozů. Pro agresivní prostředí je k dispozici verze s ochrannou vrstvou. Pro maximalizaci energetické úspory lze regulovat svítidlo signálem DALI nebo integrovaným bezdrátovým řízením (GreenParking). Dlouhý život 70 000h odpovídá aplikacím, jednoduchá montáž a chytré koncovky s výběrem zapojení jsou další výhodou těchto svítidel.

Údaje o produktu



Obecné informace		Značka CE	
Kód řady svítidel	LED64S [LED module, system flux 6400 lm]	Značka hořlavosti	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Značka ENEC	Značka ENEC
Včetně předradníku	Ano	Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Průchozí drátování	-	Světelně technické	
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	Světelný tok	6 400 lm
Kód produktové řady	WT460C [Pacific LED]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Lighting Technology	LED	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	133 lm/W
		Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
		Typ optiky	-
		Typ optického krytu	Opálové provedení

Pacific LED WT460C

Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	48 W
Připojení	-
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-30 až +45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Podmínky použití	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	WT460C LED64S/840 PSU O L1600
Celý název výrobku	WT460C LED64S/840 PSU O L1600
Full EOC	871869630105000
Objednací kód	30105000
Číslo materiálu (12NC)	910925335866
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696301050
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696301050

Rozměrové výkresy



Product	A	B	B	B	C
WT460C LED64S/840 PSU O L1600	1 600 mm	1 150 mm	1 200 mm	1 250 mm	1 621 mm

Pacific LED WT460C

