



ArenaVision pequeño

MVF403 MHN-SA2000W A4 SI

ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

ArenaVision MVF403 es un proyector diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición. Ofrece un gran flujo lumínico, una gran eficiencia óptica, una instalación sencilla y una gran fiabilidad y flexibilidad. Resulta idóneo para zonas deportivas de interior y para muchas instalaciones deportivas de exterior, además de otras aplicaciones de iluminación. El sistema integrado de ópticas rotacionales y las lámparas compactas de doble terminal MHN-LA 1000W ó MHN-SA 2000W garantizan una eficiencia del sistema sin precedentes y un bajo deslumbramiento. El paralumen integrado en el reflector permite un mayor aprovechamiento del flujo emitido por la lámpara y reduce aún más el deslumbramiento. Las lámparas MHN-SA 2000W/956 y MHN-LA 1000W/956 cumplen los más estrictos requisitos para retransmisiones televisivas internacionales CTV (Ra = 90, Tc = 5600 K). Con la lámpara MHN-LA 1000W/842, conseguimos una reproducción de color natural (Ra = 80) y una atmósfera confortable (Tc = 4200 K), que también resulta adecuada para las retransmisiones televisivas locales o nacionales. Existen versiones de reencendido en caliente para todos los tipos de lámpara, lo que permite restablecer de forma inmediata la iluminación en caso de interrupción del suministro eléctrico.

Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]
Código familia de lámparas	MHN-SA [MASTER MHN-SA]
Potencia de la lámpara	2000 W
Con lámpara incluida	No
Equipo	-
Tipo lente/cubierta óptica	DOWN [Cristal delantero versión downlighting]

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Optic type outdoor	Categoría de haz A4
Memoria de apuntamiento	No
Product Family Code	MVF403 [ARENAVISION]

ArenaVision pequeño

Operativos y eléctricos

Tensión de suministro de lámpara	400 V [400]
Tensión de entrada	380-415 V
Arrancador	SI [Series]

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [IK08]


Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +35 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829106948500
Nombre de producto del pedido	MVF403 MHN-SA2000W A4 SI
EAN/UPC - Producto	8718291069485
Código de pedido	06948500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910925431912
Peso neto (pieza)	14,500 kg

Plano de dimensiones



ArenaVision MVF403/MVF404

