



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-SA2000W A4 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 W

ArenaVision MVF403 posúva nasvetlenie športovísk na najvyššiu úroveň, ponúka veľmi vysoký svetelný tok, optickú účinnosť, jednoduchosť inštalácie, spoľahlivosť a flexibilitu. Je ideálne pre interiérové športové haly (1000W verzia) ako aj rôzne exteriérové športy a ďalšie aplikácie osvetlenia. Integrovaný systém oválneho reflektora a kompaktných dvojpäťcových výbojek MHN-LA 1000W alebo MHN-SA HO 2000W zaisťuje vynikajúcu účinnosť a nízke oslnenie. Vstavaný reflektorový rám ešte viac obmedzuje nežiadúce svetlo a oslnenie. Výbojky MHN-LA 1000W/956 a MHN-SA HO 2000W/824 spĺňajú najvyššie medzinárodné požiadavky pre farebné TV prenosy ako aj pre plošné osvetlenie. Výbojka MHN-LA 1000W/842 má prirodzené podanie farieb a vytvára komfortnú atmosféru, aj pre televíziu a filmovanie ako aj pre ďalšie aplikácie osvetlenia. K dispozícii sú verzie s teplým znovuzápalom pre všetky typy výbojek, čo umožňuje okamžité obnovenie osvetlenia po výpadku dodávky elektrickej energie. (Voliteľná) verzia flicker-free ArenaVision MHN-LA 1000W zabezpečuje, že účinok blikania je pri nakrúcaní kamerou super-slow-motion úplne vylúčený pre zaručenie dokonalých snímok športových udalostí. Táto verzia ArenaVision MVF403 je vybavená špeciálnym elektronickým zapalovačom, ktorý pracuje v kombinácii s elektronickými Philips predradnými jednotkami (ECM330) a objednáva sa samostatne.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Záručná lehota	
Kód radu svetelného zdroja	MHN-SA [MASTER MHN-SA]	Značka horľavosti	-
Počet jednotiek predradníka	-	Značka ENEC	Značka ENEC
Predradník	-	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Kód radu produktov	MVF403 [ARENAVISION]	Svetelné technické	
Hodnotový rebríček	Technické údaje	Štandardný uhol sklonu od vrchu stípa	-
Značka CE	Áno		

ArenaVision MVF403

