



ArenaVision pequeño

MVF403 MHN-SA2000W A5 SI

ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

ArenaVision MVF403 es un proyector diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición. Ofrece un gran flujo lumínico, una gran eficiencia óptica, una instalación sencilla y una gran fiabilidad y flexibilidad. Resulta idóneo para zonas deportivas de interior y para muchas instalaciones deportivas de exterior, además de otras aplicaciones de iluminación. El sistema integrado de ópticas rotacionales y las lámparas compactas de doble terminal MHN-LA 1000W ó MHN-SA 2000W garantizan una eficiencia del sistema sin precedentes y un bajo deslumbramiento. El paralumen integrado en el reflector permite un mayor aprovechamiento del flujo emitido por la lámpara y reduce aún más el deslumbramiento. Las lámparas MHN-SA 2000W/956 y MHN-LA 1000W/956 cumplen los más estrictos requisitos para retransmisiones televisivas internacionales CTV (Ra = 90, Tc = 5600 K). Con la lámpara MHN-LA 1000W/842, conseguimos una reproducción de color natural (Ra = 80) y una atmósfera confortable (Tc = 4200 K), que también resulta adecuada para las retransmisiones televisivas locales o nacionales. Existen versiones de reencendido en caliente para todos los tipos de lámpara, lo que permite restablecer de forma inmediata la iluminación en caso de interrupción del suministro eléctrico.

Datos del producto

Información general		Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Marca CE	Marcado CE
Código familia de lámparas	MHN-SA [MASTER MHN-SA]	Certificado ENEC	Marcado ENEC
Potencia de la lámpara	2000 W	Optic type outdoor	Categoría de haz A5
Con lámpara incluida	No	Memoria de apuntamiento	No
Equipo	-	Product Family Code	MVF403 [ARENAVISION]
Tipo lente/cubierta óptica	DOWN [Cristal delantero versión downlighting]		

ArenaVision pequeño

Operativos y eléctricos

Tensión de suministro de lámpara	400 V [400]
Tensión de entrada	380-415 V
Arrancador	SI [Series]

Mecánicos y de carcasa

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
--	---

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [IK08]

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +35 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829106949200
Nombre de producto del pedido	MVF403 MHN-SA2000W A5 SI
EAN/UPC - Producto	8718291069492
Código de pedido	06949200
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910925432012
Peso neto (pieza)	14,500 kg



Plano de dimensiones



ArenaVision MVF403/MVF404

