



LumiStreet

BGP213 ECO33/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48/

LumiStreet Small - LED EconomyLine 3300 lm - 740 Neutraali valkoinen - Suojausluokka II - Keskileveä valonjako - Jatkuva valontuotto - Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K) - Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä

Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimukseen tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteiden määrä	2 [2 kpl]	Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Lamppuperheen koodi	ECO33 [LED EconomyLine 3300 lm]	Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Design Award Winner -merkintä	Design Award Winner 2015
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	ReddotDesign Award Winner -merkintä	Reddot Design Award Winner 2015
Liitäntälaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä	Takuuaika	5 vuotta
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]	Optic type outdoor	Keskileveä valonjako
Valaisimen valokeilan hajautus	154°	Valokenno	No [-]
Upotettu ohjaus	CLO [Jatkuva valontuotto]	Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa. * Äärimmäisissä ympäristön
Ohjauskäyttöliittymä	-		
Valon säätö	-		
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen		
Kaapeli	Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K)		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II		
Pinnoite	-		

	lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Syöttökaapelin tyyppi	FQQ-2x1.5 [Kaapelityyppi FQQ ilman pistotulppaa, 2 -napainen, poikkileikkaus 1.5 mm ²]
Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Varaosien saatavuus	Kyllä
MCB-tuotteiden määrä	20
EU RoHS -määräysten mukainen	Ei
WEEE-merkintä	-
LED engine type	LED
Tuoteperheen koodi	BGP213 [LumiStreet Small]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Kirkkaan/himmeän valotehon suhde	1,6
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	22.4 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	25.2 W
CLO-tehonkulutus	28 W
Kytkevävirtasäys	22 A
Syttymisaika	0,29 ms
Liitäntälaitteen virta	480 mA
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
----------------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualueumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	48/60A [Yleiskiinnike, halkaisija 48–60 mm, säädettävä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Vääntö	15
Kokonaispituus	630 mm
Kokonaisleveys	270 mm

Kokonaiskorkeus	98 mm
Effective projected area	0,038 m ²
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	98 x 270 x 630 mm (3.9 x 10.6 x 24.8 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2720 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	130 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	28 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-11%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L100

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869632002000
Tilaustuotteen nimi	BGP213 ECO33/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48/
EAN/UPC – tuote	8718696320020
Tilauuskoodi	32002000
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925452290
Nettopaino (kappale)	8,460 kg



Mittapiirros



LumiStreet Small BGP/BGS212/213

