



CoreLine Calha

LL121X 7 WH BC

CoreLine Trunking, Branco

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova calha da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir a iluminação geral, com manutenção mínima e instalação fácil.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	-
Cor do acessório	Branco
Código da família de produtos	LL121X [CoreLine Trunking]
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca ENEC	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Ligação	Conector com 2 fios adicionais para regulação de luz
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Branco

Comprimento global	1.730 mm
Largura total	81 mm
Altura total	43 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	43 x 81 x 1730 mm
Material	Aço

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Dados do produto



Nome de produto da encomenda	LL121X 7 WH BC
Nome do produto completo	LL121X 7 WH BC
Código do produto completo	871829188144500
Código de encomenda	88144500
N.º material (12NC)	910925682907
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291881445

CoreLine Calha

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1


EAN/UPC - Caso 8718291881445

Desenho dimensional




Product

LL121X 7 WH BC



Product

LL121X 7 WH BC



Product

LL121X 7 WH BC

CoreLine Calha

Desenho dimensional

