



# CoreLine Trunking

## LL121X 7 WH BC

### CoreLine Trunking, Белый

Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

#### Данные о продукции

Общая информация	
Угол	-
Цвет аксессуара	Белый
Код семейства продуктов	LL121X [CoreLine Trunking]
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Соединение	Разъем с 2 дополнительными проводами для регулировки света
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +35 °C



Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 730 мм
Общая ширина	81 мм
Общая высота	43 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	43 x 81 x 1730 mm
Материал	Сталь
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LL121X 7 WH BC
Полное название продукта	LL121X 7 WH BC
Полный код продукта	871829188144500
Код заказа	910925682907

# CoreLine Trunking

Материал № (12NC)	910925682907
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291881445
Нумератор — упаковок на внешний короб	1


EAN/UPC — короб	8718291881445
-----------------	---------------

## Чертеж размеров




### Product

LL121X 7 WH BC



### Product

LL121X 7 WH BC



### Product

LL121X 7 WH BC

# CoreLine Trunking

## Чертеж размеров

