



CoreLine Trunking

LL121X 7 WH BC

CoreLine Trunking – 7 conductors – White – Blind cover

Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Данные о продукции

Общая информация	
Внутренняя проводка	Standard
Соединение	Разъем с 2 дополнительными проводами для регулировки света
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Материал	Steel
Механические аксессуары	BC [Blind cover]
Угол	-
Цвет аксессуара	White
Код семейства	LL121X [CoreLine Trunking]
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V

Входная частота	50–60 Hz
Опция цепи	7 [7 conductors]
Механические компоненты и корпус	
Общая длина	1730 mm
Общая ширина	81 mm
Общая высота	43 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +35 °C

CoreLine Trunking



Данные об изделии

Полный код продукта	871829188144500
Название продукта для заказа	LL121X 7 WH BC
EAN/UPC — продукт	8718291881445
Код заказа	910925682907
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925682907
Вес нетто (шт.)	1,990 kg



Чертеж размеров



CoreLine trunking LL120X/LL121X

CoreLine trunking LL120X/LL121X

