



CoreLine Calha

LL120X LED90S/840 2x PSU A 5 WH

CoreLine Trunking, LED module, system flux 9000 lm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Espelho assimétrico

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova calha da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir a iluminação geral, com manutenção mínima e instalação fácil.

Dados do produto

Informações gerais		Período de garantia	
Código da família das lâmpadas	LED90S [LED module, system flux 9000 lm]		3 + 2 anos após registo
Fonte de luz substituível	Não	Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Número de unidades de equipamento	2 unidades	Marca ENEC	Marca ENEC
Driver incluído	Sim	Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Cablagem de passagem	Cablagem de passagem pentafásica	Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.	Caraterísticas técnicas da luz	
Código da família de produtos	LL120X [CoreLine Trunking]	Fluxo Luminoso	9.000 lm
Tecnologia de iluminação	LED	Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Marca CE	Sim	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	141 lm/W
		Color rendering index (CRI)	≥80
		Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
		Cor da fonte de luz	840 branco neutro
		Tipo de ótica	Espelho assimétrico
		Tipo de difusor ótico	-
		Difusão do feixe de luz da luminária	60° x 24°

CoreLine Calha

Classificação de encandeamento unificada CEN	Not applicable
--	----------------

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	38 A
Tempo de irrupção	0,28 ms
Consumo de Energia	64 W
Fator de potência (Fração)	0.95
Ligação	Unidade de ligação de 5 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	12

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/ apagado)
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Aço
Material refletor	-
Material da ótica	Acrilato
Material do difusor ótico	Acrilato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	3.450 mm
Largura total	95 mm
Altura total	52 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	52 x 95 x 3450 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-11%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L80



Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	LL120X LED90S/840 2x PSU A 5 WH
Nome do produto completo	LL120X LED90S/840 2x PSU A 5 WH
Código do produto completo	871829190693300
Código de encomenda	90693300
N.º material (12NC)	910925682967
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291906933
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8718291906933

Desenho dimensional




CoreLine Calha


Desenho dimensional



Product	A
LL120X LED90S/840 2x PSU A 5 WH	3.450 mm



Product	A
LL120X LED90S/840 2x PSU A 5 WH	3.464 mm



Product	A
LL120X LED90S/840 2x PSU A 5 WH	3.724 mm

