

CoreLine Trunking

LL123X 5C6 7

CoreLine Trunking

Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Данные о продукции

Общая информация	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Материал	Steel
Угол	-
Цвет аксессуара	White
Код семейства	LL123X [CoreLine Trunking]

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz

Механические компоненты и корпус	
Общая длина	1730 mm
Общая ширина	81 mm
Общая высота	43 mm
Размеры (высота x ширина x глубина)	43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)


Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829190798500
Название продукта для заказа	LL123X 5C6 7
EAN/UPC — продукт	8718291907985
Код заказа	910925683073
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925683073
Вес нетто (шт.)	2,700 kg



CoreLine Trunking

Чертеж размеров



LL123X Light-line units

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.