



Malaga SGS101

SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60

MALAGA, SON-T, 70 W, Seguridad clase II, Reflector móvil con llave Allen, Cristal plano, Universal para un diámetro de 42 a 60 mm

Malaga es una versátil luminaria de alumbrado viario. Ofrece una iluminación de calidad para permitir una conducción cómoda y segura y para la iluminación de áreas, con bajos costes de mantenimiento e inversión. Su sistema óptico se ha diseñado para conseguir un correcto control del haz de luz y del flujo luminoso. Proporciona una luminancia óptima y una correcta uniformidad cuando la altura de montaje es equivalente al ancho de la carretera y la interdistancia entre columnas es 3,5 veces mayor. Resulta adecuada para su montaje post-top y de acceso lateral.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	SON-T [SON-T]
Base del casquillo	E27 [E27]
Equipo	CONV [Convencional]
Fotocélula	-
Código de gama de producto	SGS101 [MALAGA]
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Datos técnicos de la luz	
Post-top en ángulo de inclinación estándar	15°
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	15°
Tipo de cubierta óptica	Cristal plano

Tipo de óptica exterior	Reflector móvil con llave Allen
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V
Consumo de energía	70 W
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Universal para un diámetro de 42 a 60 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP43/65 [Protección de los cables, a prueba de lluvia/pintura en spray; protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Malaga SGS101

Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60
Nombre completo del producto	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60
Full EOC	872790063648200
Código de pedido	63648200

Código 12NC	910925702712
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900636482
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8727900636482

Plano de dimensiones

