



Malaga SGS101

SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60

MALAGA, E27, Bezpečnostní třída II, Pohyblivý reflektor,
Univerzální pro průměr 42 až 60 mm

Malaga je všestranné svítidlo veřejného osvětlení. Nabízí moderní styl a kvalitní osvětlení komunikací pro bezpečné a pohodlné řízení vozidel. Ale také pro plošné osvětlení s nízkými pořizovacími náklady i nízkými náklady na údržbu. Optický systém byl navržen tak, aby umožňoval kvalitní řízení světla a dobrou účinnost. Svítidlo Malaga poskytuje optimální osvětlení a dobrou rovnoměrnost, pokud se montážní výška přibližně rovná šířce silnice a rozteče sloupů představují zhruba 3,5násobek šířky silnice. Je vhodná pro montáž na sloup i výložník; k dispozici je také konzola pro montáž na stěnu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Předřadník	E [Prázdný, bez předřadníku]
Fotobuňka	-
Kód produktové řady	SGS101 [MALAGA]
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Světelné technické	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	15°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	15°
Typ optického krytu	Polykarbonátová miska/kryt

Venkovní typ optiky	Pohyblivý reflektor
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Montážní přípravek	Univerzální pro průměr 42 až 60 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP43/65 [Chráněno proti proniknutí drátů/chráněno proti rozprašované vodě/chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]

Malaga SGS101

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednací název produktu	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60
Celý název výrobku	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60
Full EOC	872790063674100
Objednací kód	63674100

Číslo materiálu (12NC)	910925709212
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900636741
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900636741

Rozměrové výkresy

