



# Malaga 10 et 11

## SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60

MALAGA, E27, Classe de sécurité II, Réflecteur mobile, Universel pour diamètre 42 à 60 mm

Malaga 10 et 11. Luminaire pour l'éclairage public en milieu urbain, rural et industriel.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Appareillage	E [Vide, sans appareillage]
Cellule photoélectrique	-
Code famille de produits	SGS101 [MALAGA]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC

### Données techniques de l'éclairage

Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	15°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	15°
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Type d'optique d'extérieur	Réflecteur mobile

### Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
------------------	-------------

### Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 42 à 60 mm

### Approbation et application

Indice de protection	IP43/65 [Protection des fils, protection contre la pluie/pulvérisation ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

### Données du produit

Nom du produit de la commande	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60
Nom de produit complet	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60
Code EOC	872790063674100
Code de commande	63674100
Code 12NC	910925709212
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900636741
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900636741

## Malaga 10 et 11

### Schéma dimensionnel

