

PHILIPS

Lighting



Selenium

SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60

Selenium LED, SON-T, 100 W, Elektronik düzenlemeli DALI, Güvenlik sınıfı II, Düz cam, 48-60 mm çap için evrensel

Selenium SGP340 is an efficient, ergonomic road-lighting luminaire. Its simple, rounded form reduces its daytime visual impact, allowing it to integrate into any kind of environment. Selenium incorporates the renowned T-POT reflector for excellent optical performance. Energy savings are possible by means of dimming with a switch or stand-alone Chronosense system (without pilot cable). Selenium is suitable for side-entry or post-top mounting, with a choice of three tilt angles for optimal installation (0, 5, 15°).

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	SON-T [SON-T]
Kapak Tabanı	E40 [E40]
Sürücü	EBD [Elektronik düzenlemeli DALI]
Fotosel	-
Ürün ailesi kodu	BGP340 [Selenium LED]
Yerleşik kontrol	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Işık Teknik Ayrıntıları	
Standart eğim açısı üstten montaj	5°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Optik kapak tipi	Düz cam
Optik sistem türü dış mekan	Açık T-POT


Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Güç Tüketimi	100 W
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	48-60 mm çap için evrensel
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60

Selenium

Tam ürün adı	SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60
Tam ürün kodu	871829105952300
Sipariş kodu	05952300
Malzeme No. (12NC)	910925719612
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291059523

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718291059523

Boyutlu çizim



Product

SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60

