




# High Power GearUnits

## ECB330 SON-T600W 230-240V

GearUnits, SON-T, 600 W, 642 W

Philips är ett av få företag som kan erbjuda kompletta lösningar för strålkastarsystem: strålkastare, innehållande armatur, ljuskälla och driftdonsenhet. Våra innovativa driftdonsenheter för höga effekter är utvecklade för att uppfylla behovet av en kompakt driftdonslösning som är helt installationsklar. Driftdonsenheterna med högeffekt är avsedda för användning i kombination med strålkastare anpassade för HID-ljuskällor och som inte kan integreras med elektriska komponenter på grund av det begränsade utrymmet eller de höga temperaturerna. En driftdonsenhet innehåller alla elektriska komponenter (driftdon, tändare, kondensatorer), kablage och kopplingsplintar som behövs för tändning och stabil drift för ljuskällan med kontrollerad ström. Driftdonsenheter för höga effekter finns i utförande IP20 (ECB330) och IP65 (ECP330). Nu finns även en elektronisk enhet för flimmerfritt ljus (EMC330) tillgänglig i IP20-utförande. Den fungerar med ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W och MVF404 MHN-SE 2000 W. Den elektroniska enheten eliminerar flimmereffekt och garanterar perfekt bild även med superslowmotion-kameror.

### Produktdata

| Allmän information              |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Lampfamiljskod                  | SON-T [SON-T]                          |
| Antal driftdonsenheter          | 1 enhet                                |
| Driftdon                        | CONV [Traditionell]                    |
| Produktfamiljskod               | ECB330 [GearUnits]                     |
| Värdegrapp                      | Prestanda                              |
| CE-märkning                     | Ja                                     |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor |
| ENEC-märkning                   | -                                      |

| Drift och elektricitet |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ingångsspänning        | 230–240 V                    |
| Line Frequency         | 50 Hz                        |
| Effektförbrukning      | 600 642 W                    |
| Anslutning             | Skruvkopplingsplint, 3-polig |
| Temperatur             |                              |
| Omgivningstemperatur   | –30 till +55 °C              |

## High Power GearUnits

### Styrenheter och dimring

|        |     |
|--------|-----|
| Dimbar | Nej |
|--------|-----|

### Användning och godkännande

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kod för kapslingsklass   | IP20 [Petsyddad] |
| Energieffektivitetsindex | A3               |

### Produktdata

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Beställningsproduktnamn  | ECB330 SON-T600W 230-240V |
| Fullständigt produktnamn | ECB330 SON-T600W 230-240V |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                  | 871829106255400 |
| Beställningsnummer                        | 06255400        |
| Materialnummer (12NC)                     | 910925723912    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718291062554   |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1               |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718291062554   |

### Måttskiss

