



Hoogvermogen VSA Units ECB330/ ECP330

ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU

GearUnits, 2, SON-T, 400 W, 878 W

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is. De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]
Aantal VSA's	2 units
VSA	CONV [Conventioneel]
Code productfamilie	ECB330 [GearUnits]
Waardeschaal	Beter
CE-markering	Ja

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	-
Gegevens lichttechniek	
Aantal lichtbronnen	2

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	400 878 W
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +55 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A3

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU
Volledige productnaam	ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU
Full EOC	87182910626200
Bestelcode	06262200
Materiaalnr. (12NC)	910925724612
Lokale code	ECB3302SON400F
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291062622
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291062622

Maatschets

