




# High Power GearUnits

## ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA

GearUnits, HPI-T High Wattage, 1000 W, 1051 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaiteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaiteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaiteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaite (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa             |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lamppuperheen koodi        | HPI-T [HPI-T High Wattage]                               |
| Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö                                                |
| Liitäntälaite              | CONV [Konventionaalinen]                                 |
| Tuoteperheen koodi         | ECB330 [GearUnits]                                       |
| Arvoasteikko               | Tehokas                                                  |
| CE-merkintä                | Kyllä                                                    |
| Tulenarkuusmerkintä        | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |
| ENEC-merkintä              | -                                                        |
| Käyttö- ja sähkö tiedot    |                                                          |
| Tulojännite                | 230-240 V                                                |

| Viivatiheys                     | 50 Hz                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Virrankulutus                   | 1 000 1 051 W                       |
| Liitäntä                        | Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen |
| Käyttölämpötila                 |                                     |
| Käyttölämpötila-alue            | -30...+55 °C                        |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |                                     |
| Himmennettävä                   | Ei                                  |
| Merkinnät ja luokitukset        |                                     |
| Suojausluokan koodi             | IP20 [Sormisuojaattu]               |

## High Power GearUnits

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Energiatehokkuusluokka | A3                            |
| <b>Tuotetiedot</b>     |                               |
| Tilaustuotteen nimi    | ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA |
| Koko tuotenimi         | ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA |
| Full EOC               | 871829106263900               |
| Tilauuskoodi           | 06263900                      |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Tuotekoodi (12NC)                    | 910925724712  |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8718291062639 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1             |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718291062639 |

### Mittapiirros

