



Vysokovýkonové predradníkové zostavy

ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA

GearUnits, 2, MASTER HPI-T Plus, 400 W, 986 W, 230 až 240 V

Philips je jedna z mála spoločností, ktoré dokážu poskytnúť komplexné systémy pre plošné osvetlenie, pozostávajúce zo svetlometu, svetelného zdroja a predradníkovej zostavy. Naše inovatívne vysokovýkonové predradné zostavy sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky zákazníkov na kompaktnosť zostavy, ktorá je okamžite pripravená na montáž. Vysokovýkonná predradná zostava obsahuje prepojené komponenty určené na použitie so svetlometmi pre vysokotlakové výbojky, ktoré z dôvodu obmedzeného priestoru alebo vysokých teplôt nemôžu obsahovať elektrické súčasti. Predradná zostava obsahuje všetky elektrické komponenty (predradník, zapalovače, kondenzátory), káble a svorkovnice potrebné na počiatočný zápal svetelného zdroja a jeho správnu prevádzku pri stabilizovanom prúde. Vysokovýkonné predradníkové zostavy sú dostupné vo verzii IP20 (ECB330) aj IP65 (ECP330). V tomto rade predradníkových jednotiek je tiež k dispozícii elektronická verzia (ECM330) v krytí IP20, ktorá je vhodná pre svetlomety MVF403 MHN-LA 1000 W a MVF404 MHN-SE HO 2000 W ArenaVision. Rad ArenaVision je špeciálne určený pre TV prenosy interiérových a exteriérových športových aktivít. Elektronické predradníkové zostavy plne eliminujú efekt blikania, čím garantujú perfektný obraz nahrávaný so super-slow-motion kamerami.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Predradník	
Kód radu svetelného zdroja	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]	Kód radu produktov	CONV [Konvenčné]
Počet jednotiek predradníka	2 jednotky	Hodnotový rebríček	ECB330 [GearUnits]
			Výkon

Vysokovýkonové predradníkové zostavy

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	-

Svetelné technické

Počet svetelných zdrojov	2
--------------------------	---

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	230 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	400 986 W
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 3-pólová

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-30 až +55 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Index energetickej účinnosti	A3

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA
Úplný názov produktu	ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA
Úplný kód produktu	871829106265300
Objednávkový kód	06265300
Č. materiálu (12NC)	910925724912
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291062653
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291062653

Rozmerový obrázok

