


PHILIPS

Lighting



High Power GearUnits

ECB330 MHN-FC1000W 230-240V

GearUnits - MASTER MHN-FC - 1000 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaitteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaitteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaitteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaitte (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	MHN-FC [MASTER MHN-FC]
Lampun teho	1000 W
Kompensaatiopiiri	Induktiivinen rinnankompensoitu
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Liitäntälaitte	Konventionaalinen
Virtapiirin suojaus	-
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-

Tuoteperheen koodi	ECB330 [GearUnits]
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 - 240 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Sytytin	No [-]
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

High Power GearUnits

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Energiatohokkuusluokka	A3

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Ottoteho alussa	1110 W
-----------------	--------

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-30 ... +55 °C
-------------------------	----------------


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829106269100
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V
EAN/UPC – tuote	8718291062691
Tilauuskoodi	06269100
Sähkönumero	4504209
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925725312
Nettopaino (kappale)	11,800 kg



Mittapiirros



GearUnits ECB330/ECP330

