



Hoogvermogen VSA Units ECB330/ ECP330

ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU

GearUnits, MASTER MHN-LA, 1000 W, 1110 W

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is. De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Aantal VSA's	1 unit
VSA	CONV [Conventioneel]
Code productfamilie	ECB330 [GearUnits]
Waardeschaal	Beter
CE-markering	Ja

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	1.000 1.110 W

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A3
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU

Volledige productnaam	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU
Full EOC	871829106274500
Bestelcode	06274500
Materiaalnr. (12NC)	910925725812
Lokale code	06274500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291062745
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291062745

Maatschets

