



High Power GearUnits

ECP330 SON-T600W 230-240V

GearUnits, SON-T, 600 W, 642 W

Philips är ett av få företag som kan erbjuda kompletta lösningar för strålkastarsystem: strålkastare, innehållande armatur, ljuskälla och driftdonsenhet. Våra innovativa driftdonsenheter för höga effekter är utvecklade för att uppfylla behovet av en kompakt driftdonslösning som är helt installationsklar. Driftdonsenheterna med högeffekt är avsedda för användning i kombination med strålkastare anpassade för HID-ljuskällor och som inte kan integreras med elektriska komponenter på grund av det begränsade utrymmet eller de höga temperaturerna. En driftdonsenhet innehåller alla elektriska komponenter (driftdon, tändare, kondensatorer), kablage och kopplingsplintar som behövs för tändning och stabil drift för ljuskällan med kontrollerad ström. Driftdonsenheter för höga effekter finns i utförande IP20 (ECB330) och IP65 (ECP330). Nu finns även en elektronisk enhet för flimmerfritt ljus (EMC330) tillgänglig i IP20-utförande. Den fungerar med ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W och MVF404 MHN-SE 2000 W. Den elektroniska enheten eliminerar flimmereffekt och garanterar perfekt bild även med superslowmotion-kameror.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	SON-T [SON-T]
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	CONV [Traditionell]
Produktfamiljskod	ECP330 [GearUnits]
Värdetrappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	-

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektförbrukning	600 642 W
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 3-polig
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–30 till +55 °C

High Power GearUnits

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Armaturhusets färg	Silver

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]
Energieffektivitetsindex	A3

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ECP330 SON-T600W 230-240V
Fullständigt produktnamn	ECP330 SON-T600W 230-240V
Full EOC	871829106279000
Beställningsnummer	06279000
Materialnummer (12NC)	910925726312
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291062790
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718291062790

Måttskiss

