



High Power GearUnits

ECP330 SON-T1000W 230-240V

GearUnits, SON-T, 1000 W, 1075 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaiteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaiteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaiteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaite (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	SON-T [SON-T]
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite	CONV [Konventionaalinen]
Tuoteperheen koodi	ECP330 [GearUnits]
Arvoasteikko	Tehokas
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230–240 V

Viivatiheys	50 Hz
Virrankulutus	1 000 1 075 W
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-30...+55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini

High Power GearUnits

Kotelon väri	Hopea
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]
Energiatehokkuusluokka	A3
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	ECP330 SON-T1000W 230-240V
Koko tuotenimi	ECP330 SON-T1000W 230-240V
Full EOC	871829106281300

Paikallisen koodin kuvaus	4504213
Tilauskoodi	06281300
Tuotekoodi (12NC)	910925726512
Paikallinen koodi	4504213
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291062813
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718291062813

Mittapiirros

