



Vysokovýkonové predradníkové zostavy

ECP330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU

GearUnits, 2, MASTER HPI-T Plus, 400 W, 986 W

Philips je jedna z mála spoločností, ktoré dokážu poskytnúť komplexné systémy pre plošné osvetlenie, pozostávajúce zo svetlometu, svetelného zdroja a predradníkovej zostavy. Naše inovatívne vysokovýkonné predradné zostavy sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky zákazníkov na kompaktnosť zostavy, ktorá je okamžite pripravená na montáž. Vysokovýkonná predradná zostava obsahuje prepojené komponenty určené na použitie so svetlometmi pre vysokotlakové výbojky, ktoré z dôvodu obmedzeného priestoru alebo vysokých teplôt nemôžu obsahovať elektrické súčasti. Predradná zostava obsahuje všetky elektrické komponenty (predradník, zapalovače, kondenzátory), káble a svorkovnice potrebné na počiatočný zápal svetelného zdroja a jeho správnu prevádzku pri stabilizovanom prúde. Vysokovýkonné predradníkové zostavy sú dostupné vo verzii IP20 (ECB330) aj IP65 (ECP330). V tomto rade predradníkových jednotiek je tiež k dispozícii elektronická verzia (ECM330) v krytí IP20, ktorá je vhodná pre svetlomety MVF403 MHN-LA 1000 W a MVF404 MHN-SE HO 2000 W ArenaVision. Rad ArenaVision je špeciálne určený pre TV prenosy interiérových a exteriérových športových aktivít. Elektronické predradníkové zostavy plne eliminujú efekt blikania, čím garantujú perfektný obraz nahrávaný so super-slow-motion kamerami.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Kód radu svetelného zdroja	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]	Predradník	CONV [Konvenčné]
Počet jednotiek predradníka	2 jednotky	Kód radu produktov	ECP330 [GearUnits]
		Hodnotový rebríček	Výkon

Vysokovýkonové predradníkové zostavy

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	-
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	2
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	230 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	400 986 W
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 3-pólová
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	-30 až +55 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Hliník

Farba telesa	Strieborná
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10 [20 J, odolné proti vandalizmu]
Index energetickej účinnosti	A3
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	ECP330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU
Úplný názov produktu	ECP330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU
Úplný kód produktu	871829106290500
Objednávkový kód	06290500
Č. materiálu (12NC)	910925727412
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291062905
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291062905

Rozmerový obrázok

