

Elektrische Einheit

ECP330 MHN-FC1000W 230-240V

GearUnits, MASTER MHN-FC, 1000 W, 1110 W

Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistungsstarken elektrischen Einheiten bieten den Kunden eine kompakte Lösung, die sofort installiert werden kann. Diese vorverdrahteten elektrischen Einheiten lassen sich mit Scheinwerfern für Gasentladungslampen hoher Systemleistung kombinieren, die aufgrund eines begrenzten Raums oder zu hoher Temperaturen keine elektrischen Komponenten beinhalten können. Die elektrischen Einheiten umfassen alle elektrischen Komponenten sowie die gesamte interne Verdrahtung und die Anschlussklemmen. Sie gewährleisten den korrekten Betrieb der Lampe und sind als IP20 (ECB330) und IP65 (ECP330) Version erhältlich. Ergänzt wird die Serie um die elektonische Vorschalteinheit ECM330 als IP20 Version. Diese Einheit funktioniert mit ArenaVision Scheinwerfern MVF403 MHN-LA 1000 W und MVF404 MHN-SE HO 2000W für Innen- bzw. Außenanwendungen. Der wesentliche Vorteil der ECM300 Einheit liegt in der Beseitigung des Flacker-Effektes und garantiert mittels des ArenaVision Scheinwerfers perfekte Bilder und TV-Aufzeichnungen aufgenommen mit Super-Slow-Motion Kameras.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	MHN-FC [MASTER MHN-FC]
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]
Produktfamiliencode	ECP330 [GearUnits]
Value Ladder	Better
CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

ENEC-Zeichen	-
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	1'000 1'110 W
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig

Elektrische Einheit

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +55 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK10 [20 J vandalismusgeschützt]

Energieeffizienzindex	A3

Produktdaten	
Bestell-Produktname	ECP330 MHN-FC1000W 230-240V
Gesamtbezeichnung des Produkts	ECP330 MHN-FC1000W 230-240V
Gesamt-Produktcode	871829106293600
Bestellcode	06293600
Material-Nr. (12NC)	910925727712
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291062936
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291062936

Abmessungsskizzen



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.